제품 정보

SUPRATECH

PJO050x18-Ø8

EAN 4031582428353



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	18 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	21 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Supratech
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	35 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	70 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.02 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

SUPRATECH

PJO050x18-Ø8

EAN 4031582428353

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH