INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●●
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea low height
Tipo	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	90 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	180 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	78 mm
Ancho total	58 mm
Peso total	0.25 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Color	Gris y blanco (RAL9002)
Desplazamiento	23 mm
Radio de giro	78 mm
Interferencia de giro	156 mm
Diámetro del domo	30 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	8 mm

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

IF Premio Diseño

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto



Club Diseñador Deutscher
Premio Interzum
IF Premio Diseño