PRODUKTINFORMATION

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373073



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●●
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea low height
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	103 mm
Gesamtbreite	73 mm

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Präzisionskugellager
Farbe	Silbergrau (RAL7001)
Ausladung	32 mm
Schwenkradius	102 mm
Störkreis	204 mm
Dom Durchmesser	41 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	20 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	8 mm

Deutscher Designer Club · Interzum Award · IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT


5945UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373073

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen





Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH