INFORMACIÓ DE PRODUCTE

AGILA TWIN

2977PIO075P50

EAN 4031582362312



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila twin
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	102 mm
Pes total	0,7 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	31,4 mm
Scio de giro	99 mm
Sterferencia de giro	198 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	77 mm
Placa ampla	67 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	56 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	51,5 mm
Placa de diàmetre	8,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2977PIO075P50


EAN 4031582362312

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH