SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Numéro de commande 00063532



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8.3 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Numéro de commande 00063522

Dessins du produit

