INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# ZETA

## 4687ITP125P63 super convex R25

EAN 4031582444599



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Zeta |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 400 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 800 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 164 mm |
| Kopējais svars | 3,12 kg |

### KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 60 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 161 mm |
| Grozāms savienojums | 322 mm |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Tread profile | izliekts |
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |

### UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 105 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


## 4687ITP125P63 super convex R25

EAN 4031582444599

**Produkta rasējumi**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH