TERMÉKINFORMÁCIÓK

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,28 kg
Teljes szélesség	65 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Fehéralumínium (RAL9006)
Ellensúlyoz	30 mm
Körbeforgás	146 mm
Kupola átmérője	45 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	10 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Rendelési szám 00073439

Termékrajzok

