ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Numéro de commande 00024880



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l’alésage	8 mm
Longueur de moyeu	35.5 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0.93 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Numéro de commande 00024889

Dessins du produit

