PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3477UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582305760



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	200 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	400 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	155 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	1,09 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	123 mm
Udfaldsdiameter	246 mm
Dome-diameter	75 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	80 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3477UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582305760

Bestillingsnummer 00039100

Produkttegninger

