TERMÉKINFORMÁCIÓK

ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Szürke / nem jelölt
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	68 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●○○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●●
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	400 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	2,37 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

Rendelési szám 00838557

Termékrajzok




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

Rendelési szám 00937557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH