ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea low height
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	90 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	180 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	78 mm
Обща ширина	58 mm
Общо тегло	0.25 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	23 mm
Радиус на завъртане	78 mm
Интерференция при завъртане	156 mm
Диаметър на купол	30 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	8 mm

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH