INFORMAȚII DESPRE PRODUS

KAPPA

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Kappa
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	2400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	2000 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	4800 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	355 mm
Greutate totală	19,01 kg

FURCA

Materialul de construcție	Fontă sau fier forjat, greu
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Offset	70 mm
Interferență pivotantă	452 mm
Lubrication nipple	1

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	300 mm
Benză de rulare	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	175 mm
Lățimea plăcii	140 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	140 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului





