INFORMACIJE O PROIZVODU

ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582354935



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●○
Buka u pokretu	●●●●○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	2.48 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	60 mm
okretni radijus	167 mm
Otpor okretanju	334 mm

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	30 mm
Širina tela	46 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582354935

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda



