INFORMAÇÕES DO PRODUTO

BASETECH

POR 108x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Basetech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,15 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	108 mm
Largura do Piso	36 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Largura do corpo	36 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

BASETECH

POR 108x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Número de encomenda 00030953

Desenhos do produto

