INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

NOVATECH

RK.ETP075x50-Ø47x12

EAN 4031582369496

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Nedefinēts
Protektora materiāls	Polipropilēns, mīksts
Diametrs	75 mm
Protektora platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Gultņa diametrs	47 mm
Gultņa platums	12 mm

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	500 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,55 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP075x50-Ø47x12

EAN 4031582369496

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi





