INFORMACE O PRODUKTU

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	E-Drive optima
Typ	Hnací jednotka
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	5 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Stavební výška	190 mm
Celková hmotnost	3,99 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Elektrické
Tvar Vidlice	Pohon
Barva vidlice	Pasivováno modrou

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Kolo s přírubou
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Průměr	125 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	100 mm
Šířka plotny	95 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	100 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH