INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# GALEA

5077PJH125P30-10

EAN 4031582379099



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Galea |
| Tipo | Rodízio giratório com travão total |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 200 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 162 mm |
| Largura geral | 66 mm |
| Peso geral | 0,55 kg |

## SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Fechado |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Offset | 40 mm |
| Raio giratório | 129 mm |
| Interferência giratória | 258 mm |
| Diâmetro do dome | 59 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 30 mm |
| Dureza do Piso (A) | 87 Shore A |

## ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5077PJH125P30-10

EAN 4031582379099

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH