INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Preto (semelhante a RAL9005)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	300 mm
Largura do Piso	55 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	66 mm
Largura do corpo	55 mm
Dureza do Piso (A)	68 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●○○○
Ruído de movimento	●●●●●
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	480 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	3,89 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Número de encomenda 00834703

Desenhos do produto




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Número de encomenda 00834703



© Copyright 2026 TENTE International GmbH