PRODUCTINFORMATIE

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Supratech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	125 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,24 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Asgatdiameter	8,3 mm
Naaflengte	45 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	65 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Bestelnummer 00063522

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH