PRODUCTINFORMATIE

ICS

5328UAX125P51 INOX 7001

EAN 4031582310313



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	ICS
Type	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	166 mm
Totale breedte	52 mm
Totaal gewicht	0,76 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Geïntegreerde afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	50 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	75 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328UAX125P51 INOX 7001


EAN 4031582310313

Bestelnummer 00030788

Producttekeningen







IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH