PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Udefineret
Hjulbanemateriale	Polypropulen, blød
Diameter	82 mm
Hjulbane bredde	96 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Kugleleje diameter	52 mm
Bredde af Kugleleje	14 mm

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Belastning ved 3 km/t	750 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1500 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656

Produkttegninger





