INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●○
Ruido de movimiento	●●●●○
Desgaste	●●○○○
Resistencia a la corrosión	●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech heat
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	80 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	Sí
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-30 °C
Rango de temperatura (máximo)	250 °C
Peso total	0.57 kg

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Amortiguación, Resistente al calor
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Color Aro	Metálico
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Diámetro del agujero del Eje	8.3 mm
Longitud del cubo	45 mm
Anchura del cuerpo	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	75 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH