ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ZETA

4681ITP250P63 soft cv

EAN 4031582337655



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Zeta
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	640 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	290 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	4,6 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, очень тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	180 mm
Поворотное соединение	360 mm
Диаметр купола	96 mm

КОЛЕСО

Tread profile	выпуклый
Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4681ITP250P63 soft cv


EAN 4031582337655


Номер заказа 00838070

Чертежи изделия









© Copyright 2026 TENTE International GmbH