GALEA

5077YGP125R05-22x40

EAN 4031582354843

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	22 mm
Longueur de la vis	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	162 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077YGP125R05-22x40


EAN 4031582354843

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH