**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# DURATECH

## TOP 085x60-Ø20 HL60

EAN 4031582331165



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●●● |
| Шум от движение | ●●○○○ |
| Привличане | ●●●●● |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Duratech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч | 650 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 520 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 1300 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Общо тегло | 0.51 kg |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полиамид, тежък |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Естествено бяло |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 85 mm |
| Ширина на Резба | 60 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| Ширина на тялото | 60 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
| Тип лагер | 6204 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH


## TOP 085x60-Ø20 HL60


EAN 4031582331165

Номер на поръчката 00832610

**Чертежи на продукта**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH