PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETP 085x115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	850 kg
Belastning ved 6 km/t	680 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1700 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,52 kg

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	85 mm
Hjulbane bredde	115 mm
Aksel Huldiameter	30 mm
Navlængde	115 mm
Fælgbredde	115 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Lejetype	6006

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


ETP 085x115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Bestillingsnummer 00839737

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH