PRODUCTINFORMATIE

AVIANA

5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Aviana
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	102 mm
Totale breedte	69 mm
Totaal gewicht	0,34 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	28 mm
Zwenk radius	68,5 mm
Uitzwenking	137 mm
Diameter koepel	54 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Konuskogellager roestvrij
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat met remelementen
Lengte plaat	70 mm
Breedte plaat	55 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	51 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	41 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	51 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	57 mm
Diameter bevestigingsgat	5,5 mm

Red Dot Design Award

Duitse Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966

Bestelnummer 00036982

Producttekeningen





Red Dot Design Award

Duitse Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH