INFORMACIÓ DE PRODUCTE

LINEA

5941UAP150P52 ral7001

EAN 4031582411676

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●●
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h	110 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	220 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	170 mm
Àmplia general	89 mm
Pes total	1,25 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	52 mm
Scio de giro	156 mm
Sterferencia de giro	312 mm
Dome Dictel	56 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	22 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Estats Units
Placa llarga	90 mm
Placa ampla	75 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	72 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	76 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	44,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	52 mm
Placa de diàmetre	11 mm

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA


5941UAP150P52 ral7001

EAN 4031582411676

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte





El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH