INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●●
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●●
Korozijas izturīgs	●●●●○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea clinic load
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	155 mm
Kopējais platums	71 mm
Kopējais svars	1,51 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Ofsets	47,5 mm
Pagrieziena rādiuss	122,5 mm
Grozāms savienojums	254 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	15 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs	32 mm
Skrūves garums	50 mm

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

«IF Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH