INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●●○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	75 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,66 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Poliuretāns, putots
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Melns
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	70 Krasts A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Pasūtījuma numurs 00005570

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH