MAXTECH

UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322767

Numéro de commande 00024101



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.31 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322767

Numéro de commande 00034191

Dessins du produit

