INFORMACJE O PRODUKCIE

DURATECH

TOP 085x85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	85 mm
Szerokość Bieżnia	85 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	85 mm
Szerokość korpusu	85 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6204

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●○○○
Odejście	●●●●●
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	800 kg
Nośność przy 6 km/h	640 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,57 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Numer zamówienia 00832615

Rysunki produktu





