# AGILA

## 2477DYK100R05-28

EAN 4031582341935

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 43.5 mm |
| Rayon d'encombrement | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis | 45 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Capacité de charge à 3 km/h | 80 kg |
| Conducteur d'électricité | yes |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 160 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 138 mm |
| Poids | 1.27 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477DYK100R05-28

EAN 4031582341935

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH