产品信息

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●●
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Supratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	125 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	250 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.24 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	石墨黑 （RAL9011）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	35 mm
轴孔直径	8.3 mm
中心长度	45 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 （A）	65 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

订单号 00063522

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH