
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319828



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Capacité de charge à 6 km/h	280 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	700 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	1.18 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris / non marquant
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319828

Numéro de commande 00830803

Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319328

Numéro de commande 00830803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH