PRODUKTINFORMATION

# STYLEA

## 5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Stylea |
| Typ | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 80 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 160 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 75 mm |
| Gesamtbreite | 54 mm |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Farbe | Grauweiß (RAL9002) |
| Ausladung | 23 mm |
| Schwenkradius | 81 mm |
| Störkreis | 162 mm |
| Dom Durchmesser | 30 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Achse | Vernietet |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 15 mm |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Quadratische Platte |
| Plattenlänge | 60 mm |
| Plattenbreite | 60 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 48 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

## 5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH