**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# AGILA

## 2477PJO075B10-11x31

EAN 4031582403770



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●●○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Agila |
| Тип | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 75 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 150 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 103 mm |
| Загальна ширина | 43 mm |
| Загальна вага | 0,3 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 24 mm |
| Радіус повороту | 80 mm |
| Поворотне з’єднання | 160 mm |
| Діаметр ковпачка | 43 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 75 mm |
| Протектор | 25 mm |
| Ширина тіла | 25 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем |
| Діаметр Стрижень | 11 mm |
| Довжина Стрижень | 31 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477PJO075B10-11x31

EAN 4031582403770

Номер замовлення 00004458

**Креслення продукту**

