INFORMACE O PRODUKTU

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373073



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●●
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea low height
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	103 mm
Stavební výška	73 mm

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Stříbrně šedá (RAL7001)
Vyosení	32 mm
Poloměr otáčení	41 mm
Průměr otáčení	204 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	8 mm

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT


5945UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373073

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu





Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH