INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●○
Ruido de movimiento	●●●●○
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	E-Drive optima
Tipo	Unidad de accionamiento
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Rango de temperatura (mínimo)	5 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Ancho total	190 mm
Peso total	3.99 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Eléctrico
Forma de Horquilla Forma	Accionamiento
Color	Pasivado azul

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rueda con pestaña
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Diámetro	125 mm
Anchura del cuerpo	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	63 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	100 mm
Anchura de la placa	95 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	60 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	100 mm
Diámetro del orificio de la placa	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH