# NOVATECH

## FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Fonte |
| Diamètre | 230 mm |
| Largeur du bandage | 82 mm |
| Diamètre de l'alésage | 45 mm |
| Diamètre du trou circulaire | 70 mm |
| Diamètre du trou de fixation | 14 mm |
| Convient pour/à | jungheinrich_mic |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Nombre de trous de fixation | 5 |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Novatech |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 5.85 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**




