AGILA

2477DYK100R47-24-27

EAN 4031582342505

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	43.5 mm
Rayon d'encombrement	131 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Fixation expansible (minimum)	24 mm
Fixation expansible (maximum)	27 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	138 mm
Poids	1.13 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477DYK100R47-24-27


EAN 4031582342505

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH