INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

AVIANA

5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Aviana
Type	Roulette pivotante avec central, Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	102 mm
Largeur totale	69 mm
Poids global	0.34 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Gris argent (RAL7001)
Déport	28 mm
Rayon d'encombrement	68.5 mm
Diamètre d'encombrement	137 mm
Diamètre du dôme	54 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes conique, Inoxydable
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire avec éléments de frein
Longueur de plaque	70 mm
Largeur de plaque	55 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	51 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	41 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	51 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	57 mm
Diamètre du trou de la plaque	5.5 mm

Prix Red Dot Design

Prix du design allemand

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966

Numéro de commande 00036982

Dessins du produit





Prix Red Dot Design

Prix du design allemand

© Copyright 2026 TENTE International GmbH