PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

IFP 200x50-Ø20

EAN 4031582319835



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●○○○
Fahrgeräusch	●●●●●
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	450 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	360 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	900 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	1,9 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Grau, spurlos
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 200x50-Ø20

EAN 4031582319835

Bestellnummer 00805063

Produktzeichnungen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 200x50-Ø20

EAN 4031582319835

Bestellnummer 00303063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH