PRODUCTINFORMATIE

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	E-Drive optima
Type	Aandrijfeenheid
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	5 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale breedte	190 mm
Totaal gewicht	3,99 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Elektrisch
Vork Vorm	Rijden
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Geleidingswiel/schijf
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter	125 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	95 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	100 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH