INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

DURATECH

TOP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●●
Kustības troksnis	●●○○○
Nodilums	●●●●●
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	800 kg
Kravnesība pie 6 km/h	640 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,58 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	85 mm
Protektora platums	90 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpusa platums	90 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 085x90-Ø20 HL90


EAN 4031582331240

Pasūtījuma numurs 00832616

Produkta rasējumi







© Copyright 2026 TENTE International GmbH