MAXTECH

PAP125x30-Ø8

EAN 4031582387513

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l’alésage	8 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

PAP125x30-Ø8

EAN 4031582387513

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

