INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# MAXTECH

## UAD125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582452846



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Maxtech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 300 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 600 kg |
| Temperatura (mínim) | -25 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Pes total | 0,37 kg |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 40 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 12 mm |
| Longitud del cub | 44,4 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

UAD125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582452846

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte




© Copyright 2026 TENTE International GmbH