PRODUCTINFORMATIE

NOVATECH

RK.ETP080x75-Ø47x14

EAN 4031582369533

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	75 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Diameter Kogellager	47 mm
Breedte Kogellager	14 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	700 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP080x75-Ø47x14

EAN 4031582369533

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen





