INFORMACE O PRODUKTU

AVIANA

5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Aviana
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	102 mm
Stavební výška	69 mm
Celková hmotnost	0,34 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	dvouřadá kuličková dráha
Barva vidlice	Stříbrně šedá (RAL7001)
Vyosení	28 mm
Poloměr otáčení	54 mm
Průměr otáčení	137 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Kuželové ložisko Nerezové
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková deska s brzdovými prvky
Délka plotny	70 mm
Šířka plotny	55 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	51 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	41 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	51 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	57 mm
Průměr otvoru plotny	5,5 mm

Ocenění Red Dot Design Award

Německá cena za Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966

Objednací číslo 00036982

Výkresy produktu





Ocenění Red Dot Design Award

Německá cena za Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH