INFORMAȚII DESPRE PRODUS

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	E-Drive optima
Tip	Unitate de acționare
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Interval de temperatură (minim)	5 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Lățime totală	190 mm
Greutate totală	3,99 kg

FURCA

Materialul de construcție	Electrică
FormăFurcă	Conducere
Culoare	Pasivat în albastru

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Roată cu flanșă
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Diametru	125 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	63 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	100 mm
Lățimea plăcii	95 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	60 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	100 mm
Diametru orificiu placă	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH